

Кабель-каналы DLP 50 x 80

монтаж оборудования



2 суппорта Программы Mosaic
4 модуля
Кат. № 0 109 54
для крышки 65 мм



Суппорт Программы Mosaic
2 модуля
Кат. № 0 109 21

Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

| Упак. | Кат. № | Суппорты Mosaic |
|-------|----------|--|
| 20 | 0 109 52 | Крыш. 65 мм 2 модуля |
| 20 | 0 109 54 | 4 модуля |
| 10 | 0 109 56 | 6 модулей |
| 10 | 0 109 58 | 8 модулей |
| 10 | 0 109 27 | Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок |
| 5 | 0 109 25 | Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм |


Розетки Mosaic специальные для DLP

| Упак. | Кат. № | Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение | Кол-во модулей 22,5 x 45 |
|-------|----------|--|-----------------------------|
| 10 | 0 774 01 | 2 K + 3 Со шторками | 2 |
| 10 | 0 774 21 | С механ. блокировкой | 2 |
| 10 | 0 774 02 | 2 x 2 K + 3 Со шторками | 4 |
| 10 | 0 774 22 | С механ. блокировкой | 4 |
| 10 | 0 774 03 | 3 x 2 K + 3 Со шторками | 6 |
| 10 | 0 774 23 | С механ. блокировкой | 6 |
| 5 | 0 774 04 | 4 x 2 K + 3 Со шторками | 8 |
| 5 | 0 774 24 | С механ. блокировкой | 8 |
| 10 | 0 898 07 | Заглушка соединительная | |


Кабель-каналы DLP 50 x 80

Преимущества сечения 50 x 80 мм

Заказываются под одним артикулом



Оптимальное сочетание с серией Mosaic



Монтаж розеток Mosaic в кабель-каналы DLP

3 Большая полезная емкость



Кабельные каналы DLP: применение

1 Удовлетворяют требованиям большинства электроустановок

Кабельные каналы DLP выпускаются в версиях с 1, 2 и 3-мя перегородками

| Кабель-канал DLP | Сечение | Кат. № |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 секция | 50 x 80 50 x 105 | 0 104 19 0 104 29 |
| 2 секции | 50 x 150 | 0 104 27 |
| 3 секции | 65 x 220 | 0 104 59 |

2 Пример применения

Идеальное решение для офисного здания

