



Установка

Крепление на трубу \varnothing 60-90 мм в помещении или под навесом.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

HBK 400H





Вид светильника с тыльной стороны



Номинальные рабочие токи ламп МГЛ см. в справочно-технической информации

М – ртутная лампа типа ДРЛ

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
HBK 250M	1×250	14	1313000040	≥ 0,85
HBK 250*	1×250	14	1313000010	≥ 0,85

 $^{^{*}}$ в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт



















